

EPIC® SIGNAL M23 D6

Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare

EPIC® M23 kabelkontakt signal med kopplingsmutter

Info

Robust kontaktdon i metall med integrerad EMC-förskruvning

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Optimal dragavlastning



Robust



Integrerad SKINTOP®-förskruvning



Störningssignaler

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Tillverkat av högkvalitativt material

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 D6

Användningsområden

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras) UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SIGNAL M23 D6

Art nr	Benämning	Kodning	Kabeldiameter	Antal / förp.
M23 D6 kabeldon				
44420037	M23 D6	svart (N)	7 - 13.5	5
72044030	M23 D6	svart (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	svart (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	svart (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	svart (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	röd (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	röd (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	röd (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	röd (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	röd (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	blå (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	blå (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	blå (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	blå (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	blå (-20°)	9.5 - 13.5	20

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 D6

