EPIC® SIGNAL M23 F6

Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare

EPIC® M23 kabelkoppling för kabelförlängningar

Info
Tillverkad i Tyskland



- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Vindkraft
- God kemisk resistens
- Optimal dragavlastning
- Robust
- Integrerad SKINTOP®-förskruvning
- Störningssignaler

Fördelar
Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
Tillverkat av högkvalitativt material

Användningsområden

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras) UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


EPIC® SIGNAL M23 F6


Produktinformation

Art nr	Benämning	Kodning	Kabeldiameter	Antal / förp.
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	svart (N)	7 - 13.5	5
72064030	M23 F6	svart (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	svart (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	svart (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	svart (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	röd (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	röd (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	röd (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	röd (+20°)	9.5 - 13.5	5
72064210	M23 F6	röd (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420039	M23 F6	blå (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	blå (-20°)	7 - 10	5
72064120	M23 F6	blå (-20°)	7 - 10	20
72064100	M23 F6	blå (-20°)	9.5 - 13.5	5

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6





Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16