

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1


Cirkulära kontaktidon med lödanslutning, 21- och 26-polig hane

EPIC® R3.0 panel base for back wall assembly signal för 26 contacts

Info

Kompakt och pålitligt kontaktidon för mångpoliga signalkablar

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav

Fördelar

För applikationer som kräver maximalt antal poler på minimal yta

Kontaktidon med lödanslutning för enkelt underhåll

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Mät- och styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

24V AC / 60V DC

Stötspänning:

1,5 kV

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Märkström:	7,5 A
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Gulpläterad kopparlegering
Antal poler:	21-stift / 26-stift
Anslutningsmetoder:	Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm ²
Material:	Kåpa: nickelpläterad kopparlegering Insats: termoplast Packning: neopren
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Kåpan finns med stift- eller hylsinsatser. Polschemana motsvarar de avbildade versionerna. Insatser med stiftkontakter (E-del) högerroterande (kontaktschema medurs). Hylsinsatserna har motsatt polschema (P-del = vänsterroterande, kontaktschema moturs)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Art nr	Benämning	Version	Poltal	Insatskonfiguration	Kodning	Montage	Antal / förp.
R 3.0 B1							
00009082	SIGNAL R 3.0 B1	hane	1 - 21	E-del	N	M3 (4x)	5
00009135	SIGNAL R 3.0 B1	hona	1 - 21	P-del	N	M3 (4x)	5
00008978	SIGNAL R 3.0 B1	hona	1 - 26	P-del	N	M3 (4x)	5

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16