


EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

Runda kontaktidon med lödanslutning, 21- och 26-polig hane

EPIC® R3.0 cable coupler signal for 26 contacts



Utrymmeskrav



Mekanisk resistens



Korrosionsbeständig



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

För applikationer som kräver maximalt antal poler på minimal yta
Kontaktidon med lödanslutning för enkelt underhåll

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Mät- och styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

24V AC / 60V DC

Stötspänning:

1,5 kV

Märkström:

7,5 A

Kontaktmotstånd:

< 3 mOhm

Poltal:

Gulpläterad kopparlegering

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

Antal poler:	21-stift / 26-stift
Anslutningsmetoder:	Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm ²
Material:	Kåpa: nickelpläterad kopparlegering Insats: termoplast Packning: neopren
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

Art nr	Benämning	Version	Poltal	Insatskonfiguration	Kodning	Kabeldiameter	Antal / förp.
R 3.0 F PG16							
00008854	SIGNAL R 3.0 F	hane	1 - 21	E-del	N	6.5 - 16	5
00008822	SIGNAL R 3.0 F	hane	1 - 26	E-del	N	6.5 - 16	5
00008779	SIGNAL R 3.0 F	hona	1 - 21	P-del	N	6.5 - 16	5
00008979	SIGNAL R 3.0 F	hona	1 - 26	P-del	N	6.5 - 16	5

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

