

EPIC® SOLAR 4 GEN2 F

Solar kontakter

Alltid ett gott tecken! Våra väderbeständiga solpanelskontakter för kabelinstallation av solcellsmoduler upp till 1 500 V är certifierade enligt TÜV SÜD. Kontaktanslutningen med oförloibar toppmutter och haptisk återkoppling är kompatibel med många kontaktanslutningar från välkända tillverkare. Kontaktdonsmontaget kan också utföras helt automatiskt.

Info

För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning



Fördelar

Extremt väderbeständig och hållbar tack vare högkvalitativa material och solid konstruktion.
 Kompatibel med andra system på marknaden.
 Perfekt för helt automatisk kontaktdonsmontering.
 Självlåsand toppmutter och kontaktering med haptisk återkoppling förenklar montering och skyddar mot manipulation.
 Dubbla hakar med snäpplås fixerar krimpkontakten till kontaktanslutningen.
 Låg kontaktresistans vid kontaktpunkten mellan kontaktdon och hylsa för effektiv energiöverföring.
 Lämplig för ledarareor på upp till 6 mm² för att klara långa kabeldragningar.
 Testad av TÜV SÜD.
 Artiklar tillgängliga med eller utan kontakter. Artiklar utan kontakter finns tillgängliga i olika förpackningsenheter.

Användningsområden

För kabelinstallation av solcellsmoduler, växelriktare och fristående system.
 För moderna, högpresterande solcellssystem upp till 1 500 V.
 För användning med EPIC® SOLAR 4 GEN2 M mötande kontakter (stiftinsats).
 Kan användas med många ÖLFLEX® solcellskablar.
 Kontaktanslutningar har skyddsklass IP 68 (1 m i 1 h).

Tekniska data

Märkspänning (V):	1.5 kV
Märkström:	50 A
Brännbarhet:	UL94 V-0
Material:	PA Polyamid PC, polykarbonat
Skyddsklass:	IP68 (1h/1m)
Skyddsklass:	II
Temperaturområde:	-40 till +85 °C

Senaste uppdatering (20.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 GEN2 F

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



EPIC® SOLAR 4 GEN2 F

Art nr	Artikelbeskrivning	Klämområde (mm)	Förpackningsenhet
44428278	med kontakter 4–6 mm ²	5.2 - 7.0	100
381166462	Utan kontaktelement	5.2 - 7.0	700
44428271	Utan kontaktelement	5.2 - 7.0	100