

EPIC® SOLAR 4 M

Det konfektionerade kontaktdonet för solceller i 4-mm-varianten, har ett dubbelt säkerhetssystem, är lämpligt för kristallina kablar och tunnslitkablar.

Info

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
SOLAR-kontakt för fältmontage



Solenergi



Lämplig för användning utomhus



Volt



Temperaturbeständig



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
Krimpanslutning för säker montering på platsen
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Användningsområden

Solcellspanelfabrik
Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
Solartracker

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Produktegenskaper

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
Inkluderar kontakter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	1000 V AC/DC
Stötspänning:	8 kV
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 0.5 mOhm
Skyddsklass:	IP 67
Skyddsklass:	II
Temperaturområde:	-40 till +105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SOLAR 4 M

Art nr	Benämning	Area (mm ²)	Klämområde (mm)	Märkström	PU
EPIC® SOLAR 4 kontaktdon hane inklusive kontakt					
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5 mm ²	2.5	4.8 - 6	22	100
EPIC® SOLAR 4Plus Male-kontakt som reservdel					
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 2.5mm ²	2.5	-	-	100
44428219	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4mm ² ... 6mm ²	4.0 - 6.0	-	-	100

EPIC® SOLAR 4 M