

EPIC® SOLAR 4Plus F

Stickkontaktsystem för vädertålig kabeldragning i fotovoltaiska anläggningar

Info

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning



Vattentät



UV-beständig



Temperaturbeständig



Volt



Solenergi



Lämplig för användning utomhus

Fördelar

Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
Krimpanslutning för säker montering på platsen
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Kontrollerad enligt IEC 62852: Kontakt för likspänningstillämpningar i fotovoltaiksystem

Användningsområden

Solcellspanelfabrik
Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
Solartracker

EPIC® SOLAR 4Plus F

Produktegenskaper

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok

1 500 V systemspänning för moderna fotovoltaikanläggningar med stor effekt

Tekniska data

| | |
|------------------------|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter) |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt) |
| Märkspänning (V): | 1.5 kV |
| Stötspänning: | 16 kV |
| Pollution degree: | 3 |
| Kontaktmotstånd: | < 0.5 mOhm |
| Skyddsklass: | IP68 (10h/1m) |
| Antal matningar: | 100 |
| Skyddsklass: | II |
| Temperaturområde: | -40 till +105 °C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® SOLAR 4Plus F

| Art nr | Benämning | Area (mm ²) | Kabeldiameter (mm) | Märkström | PU |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----|
| EPIC® SOLAR 4Plus Female kontakterbar, inklusive kontakter | | | | | |
| 44428234 | EPIC® SOLAR 4Plus F 2.5mm ² | 2.5 | 5.2 - 7.1 | 22 | 100 |
| 44428236 | EPIC® SOLAR 4Plus F 4mm ² ... 6mm ² | 4 - 6 | 5.2 - 7.1 | 30 | 100 |
| 44428238 | EPIC® SOLAR 4Plus F 10mm ² | 10 | 5.2 - 7.1 | 35 | 100 |
| 44428240 | EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm ² | 10 | - | - | 100 |

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SOLAR 4Plus F

