

EPIC® SOLAR 4Plus F

Stickkontaktssystem för vädertålig kabeldragning i solcellsanläggningar

EPIC® SOLAR 4Plus M

Info

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok

För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning

Tillverkad i Tyskland



Solenergi



Lämplig för användning utomhus



Volt



Temperaturbeständig



UV-beständig



Vattentät



Fördelar

Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring

Krimpanslutning för säker montering på platsen

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus F

TÜV-godkänd enligt IEC 62852: Stickkontakt för likspänningsanvändning i solcellssystem

Användningsområden

Solcellspanelfabrik
Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
Solartracker

Produktegenskaper

4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok

1 500 V systemspänning för moderna fotovoltaikanläggningar med stor effekt

TÜV Rheinland-certifieringsnummer:

R 60134622

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	1.5 kV
Stötspänning:	16 kV
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 0.5 mOhm
Material:	PA Polyamid
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Antal matningar:	100
Skyddsklass:	II
Temperaturområde:	-40 till +105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SOLAR 4Plus F

Art nr	Benämning	Area (mm ²)	Klämområde (mm)	Märkström	PU
EPIC® SOLAR 4Plus Female kontakterbar, inklusive kontakter					
44428234	EPIC® SOLAR 4Plus F 2.5mm ²	2.5	5.2 - 7.1	22	100
44428236	EPIC® SOLAR 4Plus F 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
44428238	EPIC® SOLAR 4Plus F 10mm ²	10	5.2 - 7.1	35	100
44428240	EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm ²	10	-	-	100

EPIC® SOLAR 4Plus F

