

EPIC® H-A 16

H-A kontaktinsatser upp till 400 V med servicevänlig skruvanslutning

Den smala standardinsatsen kan användas universellt för överföring av ström och spänning, exempelvis i styrsystem.

Info

Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme

Universell för ström- och spänningsöverföring

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Monteringstid



Utrymmeskrav



Volt



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Universell för ström- och spänningsöverföring

Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme

Litet kontaktdon för standardapplikationer

Senaste uppdatering (14.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16

Servicevänlig skruvanslutning för olika tvärsnitt, skruvhuvud PH1, lämplig för elektrisk skruvdragare

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Plastindustri

Tekniska data

| | |
|--------------------------|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktidon |
| Märkspänning (V): | IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V |
| Stötspänning: | 4 kV |
| Märkström: | IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A |
| Miljöklass: | 3 |
| Brännbarhet: | UL94 V-0 |
| Kontaktmotstånd: | 1,5 - 4 mOhm |
| Poltal: | Silverpläterad kopparlegering |
| Antal poler: | 16 + PE |
| Anslutningsmetoder: | Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm ² |
| Skalningslängd (mm): | 8 |
| Material: | PC, polykarbonat |
| Antal matningar: | 500 |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 |
| Temperaturområde: | -40 °C till +120 °C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



EPIC® H-A 16

| Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Trådskydd | Antal driftsatta kontakter | Förpackningsenhet |
|------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| H-A 16 skruvanslutning | | | | | |
| 10530000 | H-A 16 SS | hane | ja | 1 - 16 | 5 |
| 10531000 | H-A 16 BS | hona | ja | 1 - 16 | 5 |
| 10532000 | H-A 16 SS | hane | - | 1 - 16 | 5 |
| 10533000 | H-A 16 BS | hona | - | 1 - 16 | 5 |

Senaste uppdatering (14.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16