

## EPIC® H-A 3

H-A insatser men skruvanslutning upp till 2,5 mm<sup>2</sup> ledararea

Den lilla och robusta insatsen som är lämplig för kontaktidon vid strömförsörjning, kan även användas vid exempelvis maskin- eller apparattillverkning och i styrsystem.

### Info

Liten Power-kontakt för en- eller trefas system  
 Lätt att montera tack vare rak anslutning av ledare.  
 Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



Monteringstid



Utrymmeskrav



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Den utrymmesoptimerade H-A 3/H-A 4 serien används överallt där utrymmet är minimalt.  
 Skruvanslutning för enkelt montage och underhåll  
 Enkel kabelanslutning via rak ingång på kontakterna

### Användningsområden

Senaste uppdatering (14.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3

Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Styrteknik  
Apparatkonstruktion  
Fordonskonstruktion

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Stötspänning:	4 kV
Märkström:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	1,5 - 4 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	3 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (2,5 mm <sup>2</sup> med ändhylsor till ledare beroende på krimpprofil)
Skalningslängd (mm):	6
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



## EPIC® H-A 3

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
H-A 3 skruvanslutning				
10420000	EPIC® H-A 3 SS	hane	1 - 3	10
10421000	EPIC® H-A 3 BS	hona	1 - 3	10

Senaste uppdatering (14.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-A 3

