

EPIC® H-A 3

H-A insatser men skruvanslutning upp till 2,5 mm² ledararea

Den lilla och robusta insatsen som är lämplig för kontaktidon vid strömförsörjning, kan även användas vid exempelvis maskin- eller apparattillverkning och i styrsystem.

Info

Liten Power-kontakt för en- eller trefas system
lätt att kontaktera tack vare rak ledarinföring
Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Monteringstid



Utrymmeskrav



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Den utrymmesoptimerade H-A 3/H-A 4 serien används överallt där utrymmet är minimalt.

Skruvanslutning för enkelt montage och underhåll

Enkel kabelanslutning via rak ingång på kontakterna

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik
Apparatkonstruktion
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Stötspänning:	4 kV
Märkström:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	1,5 - 4 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	3 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5–2,5 mm ² (2,5 mm ² med ändhylsor till ledare beroende på krimpprofil)
Skalningslängd (mm):	6
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
H-A 3 skruvanslutning				
10420000	H-A 3 SS	hane	1 - 3	10
10421000	H-A 3 BS	hona	1 - 3	10

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3

