

## EPIC® H-A 4

H-A insatser men skruvanslutning upp till 2,5 mm<sup>2</sup> ledararea

Den robusta insatsen har en smidig och enkel skruvanslutning och är lämplig för exempelvis styrsystem.

### Info

Insats för 3-fas applikationer med neutral ledare

lätt att kontaktera tack vare rak ledarinföring

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Monteringstid



Utrymmeskrav



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Den utrymmesoptimerade H-A 3/H-A 4 serien används överallt där utrymmet är minimalt.

Skruvanslutning för enkelt montage och underhåll

Enkel kabelanslutning via rak ingång på kontakterna

Senaste uppdatering (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 4

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

### Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Apparatkonstruktion

Järnvägs- / fordonskonstruktion

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon
Märkspänning (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Stötspänning:	4 kV
Märkström:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	1,5 - 4 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	4 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (2,5 mm <sup>2</sup> med ändhylsor till ledare beroende på krimpprofil)
Skalningslängd (mm):	6
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-A 4**

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
H-A 4 skruvanslutning				
10431000	H-A 4 SS	hane	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	hona	1 - 4	10

Senaste uppdatering (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-A 4

