

EPIC® H-A 48

H-A kontaktinsatser upp till 400 V med servicevänlig skruvanslutning

Den smala standardinsatsen kan användas universellt för överföring av ström och spänning, exempelvis i styrsystem.

Info

Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme

Universell för ström- och spänningsöverföring

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Monteringstid



Utrymmeskrav



Volt



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Universell för ström- och spänningsöverföring

Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme

Litet kontaktdon för standardapplikationer

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48

Servicevänlig skruvanslutning för olika tvärsnitt, skruvhuvud PH1, lämplig för elektrisk skruvdragare

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Plastindustri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Stötspänning:

4 kV

Märkström:

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Miljöklass:

3

Brännbarhet:

UL94 V-0

Kontaktmotstånd:

1,5 - 4 mOhm

Poltal:

Silverpläterad kopparlegering

Antal poler:

16 + PE

Anslutningsmetoder:

Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm):

8

Material:

PC, polykarbonat

Antal matningar:

500

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 48

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-A 48 skruvanslutning					
10540100	H-A 16 SS	hane	ja	33 - 48	5
10541100	H-A 16 BS	hona	ja	33 - 48	5
10542100	H-A 16 SS	hane	-	33 - 48	5
10543100	H-A 16 BS	hona	-	33 - 48	5