

EPIC® H-BE 16 Push-Inanslutning

Beprövade standardinsatser med enkelt montage

H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

Info

Klick-in version - snabb, enkel och verktygsfri anslutningsteknik

Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras

Multifunktionell insats för mångsidiga applikationer



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Monteringstid



Robust



Temperaturbeständig



Fördelar

Push-In anslutningen för ledare med ändhylsa medför en tidsbesparande och säker anslutning utan verktyg. Enkel montering/demontering av ledarna med den orangea tryckknappen.

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 Push-Inanslutning

2 mm provhylsa för testning av Push-In-insatser

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström

Användningsområden

Maskinteknik

Plastindustri

Ljus- och ljudteknik

Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

6 kV

Märkström:

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

Miljöklass:

3

Brännbarhet:

UL94 V-0

Kontaktmotstånd:

< 2 mOhm

Poltal:

Silverpläterad kopparlegering

Antal poler:

16 + PE

Anslutningsmetoder:

Push-In-anslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm):

10

Material:

PA Polyamid

Antal matningar:

500

Certifikat:

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-BE 16 Push-Inanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BE 16 Push-In-anslutning					
44423204	EPIC® H-BE 16 SP	hane	ja	1 - 16	5
44423205	EPIC® H-BE 16 BP	hona	ja	1 - 16	5

EPIC® H-BE 16 Push-Inanslutning

