


EPIC® H-BE 48 Push-Inanslutning

Beprövade standardinsatser med enkelt montage

H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

Info

Klick-in version - snabb, enklel och verktygsfri anslutningsteknik
Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras
Multifunktionell insats för mångsidiga applikationer

- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Spårbundet
- Monteringstid
- Robust
- Temperaturbeständig

Fördelar

Push-In anslutningen för ledare med ändhylsa medför en tidsbesparande och säker anslutning utan verktyg.
Enkel montering/demontering av ledarna med den orangea tryckknappen.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Push-Inanslutning

2 mm provhylsa för testning av Push-In-insatser
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström

Användningsområden

Maskinteknik
Plastindustri
Ljus- och ljudteknik
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	48 + PE
Anslutningsmetoder:	Push-In-anslutning: 0,14 - 2,5 mm^2
Skalningslängd (mm):	10
Material:	PA Polyamid
Antal matningar:	500
Certifikat:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 48 Push-Inanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BE 48 Push-In-anslutning					
44423210	EPIC® H-BE 24 SP 25-48	hane	ja	25 - 48	5
44423211	EPIC® H-BE 24 BP 25-48	hona	ja	25 - 48	5

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Push-Inanslutning



Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16