

## EPIC® H-BE 6 Push-Inanslutning

Beprövade standardinsatser med enkelt montage

H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

### Info

Klick-in version - snabb, enkel och verktygsfri anslutningsteknik

Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras

Multifunktionell insats för mångsidiga applikationer



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Monteringstid



Robust



Temperaturbeständig



### Fördelar

Push-In anslutningen för ledare med ändhylsa medför en tidsbesparande och säker anslutning utan verktyg. Enkel montering/demontering av ledarna med den orangea tryckknappen.

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-BE 6 Push-Inanslutning

2 mm provhylsa för testning av Push-In-insatser

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström

### Användningsområden

Maskinteknik

Plastindustri

Ljus- och ljudteknik

Järnvägs- / fordonskonstruktion

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

6 kV

Märkström:

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

Miljöklass:

3

Brännbarhet:

UL94 V-0

Kontaktmotstånd:

< 2 mOhm

Poltal:

Silverpläterad kopparlegering

Antal poler:

6 + PE

Anslutningsmetoder:

Push-In-anslutning: 0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Skalningslängd (mm):

10

Material:

PA Polyamid

Antal matningar:

500

Certifikat:

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EPIC® H-BE 6 Push-Inanslutning

| Art nr                    | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Trådskydd | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------|
| H-BE 6 Push-In-anslutning |                    |            |           |                            |               |
| 44423200                  | EPIC® H-BE 6 SP    | hane       | ja        | 1 - 6                      | 10            |
| 44423201                  | EPIC® H-BE 6 BP    | hona       | ja        | 1 - 6                      | 10            |

## EPIC® H-BE 6 Push-Inanslutning

