
EPIC® H-BE 6 Skruvanslutning


Beprövade standardinsatser med enkelt montage


Den vanligast förekomna insatsen på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhpllanden på ett optimalt sätt.

Info

Beprövad skruvanslutning för enkel installation
Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras
Tillverkad i Tyskland







Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Spårbundet

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

Standardinsatser med skruv-, krimp-, fjäderkläm och Push-In anslutning
EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
UL-testad för användning i kopplingsskåp enligt UL 508/UL 2237

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Skruvanslutning

Användningsområden

Maskinteknik
Plastindustri
Ljus- och ljudteknik
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	6 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm^2
Skalningslängd (mm):	8
Material:	PC, polykarbonat
Antal matningar:	500
Certifikat:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 och E483837
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Skruvanslutning

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BE 6 skruvanslutning					
10190000	EPIC® H-BE 6 SS	hane	ja	1 - 6	10
10191000	EPIC® H-BE 6 BS	hona	ja	1 - 6	10
10190100	EPIC® H-BE 6 SS	hane	-	1 - 6	10
10191100	EPIC® H-BE 6 BS	hona	-	1 - 6	10

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16