

EPIC® H-BS 12

Insatser för hög ström.



Kontaktdonsinsatsen för strömlaster upp till 35 A har 12 kontakter och skruvanslutning. Den är lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt för maskintillverkningsteknik.

Info

Standardinsatser för upp till 35A

Insats för användning i järnvägsområden

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

För hög ström upp till 35 A

Skruvanslutning upp till 6 mm² ledararea

Två H-BS 6 insatser med olika numreringar för en kåpa.

UL-testad för användning i kopplingsskåp enligt UL 508/UL 2237

Användningsområden

Anläggningsteknik

Maskinteknik

Drivsystem

Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BS 12

Klassificering ETIM 6:	ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V Ledare - ledare: 690 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	IEC: 35 A UL: 35 A CSA: 35 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	12 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 6,0 mm ²
Skalningslängd (mm):	8
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 och E483837
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-BS 12

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BS 12 skruvanslutning					
10170600	H-BS 6 SS 7-12	hane	ja	7 - 12	5
10171600	H-BS 6 BS 7-12	hona	ja	7 - 12	5