

EPIC® H-BS 6

Insatser för hög ström.



Standardkontaktdonsinsatsen, som är lämplig för strömlaster på upp till 35 A, kan användas inom exempelvis drivteknik och maskintillverkningsteknik.

Info

Standardinsatser för upp till 35A

Insats för användning i järnvägsområden

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningsteknik



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

För hög ström upp till 35 A

Skruvanslutning upp till 6 mm² ledararea

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

UL-testad för användning i kopplingskåp enligt UL 508/UL 2237

Användningsområden

Anläggningsteknik

Maskinteknik

Drivsystem

Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BS 6

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V Ledare - ledare: 690 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	IEC: 35 A UL: 35 A CSA: 35 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	6 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 6,0 mm ²
Skalningslängd (mm):	8
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 och E483837
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



EPIC® H-BS 6

Art nr	E-nummer	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BS 6 skruvanslutning						
10170000	2938210	H-BS 6 SS	hane	ja	1 - 6	5
10171000	2938211	H-BS 6 BS	hona	ja	1 - 6	5

EPIC® H-BS 6

