




EPIC® H-BVE 6

Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter

Den flerpoliga högspänningsinsatsen, som har två kopplingskontakter, är den idealiska lösningen för maskin- och anläggningstillverkning samt för maskintillverkningsteknik.

Info

Mångpolig insats med brytarkontakter
Kan i- och urkopplas under belastning



Temperaturbeständig

Fördelar

Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter

Vid korrekt kontakttering bryter de eftersläpande brytarkontakterna strömförsörjningen innan anslutningskontakterna kopplas ur

Användningsområden

Maskinteknik
Anläggningsteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Stötspänning:

6 kV

Märkström:

IEC: 16 A

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 6

	UL: 16 A CSA: 16 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	6 + 2 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm ²
Skalningslängd (mm):	8
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-BVE 6

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Trådskydd	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-BVE 6 skruvanslutning					
10239010	H-BVE 6 SS	hane	ja	6 + 2	5
10240010	H-BVE 6 BS	hona	ja	6 + 2	5
10239110	H-BVE 6 SS	hane	-	6 + 2	5
10240110	H-BVE 6 BS	hona	-	6 + 2	5

EPIC® H-BVE 6

