EPIC® H-D 8

Högpoliga insatser för vridna krimpkontakter


Den kraftfulla och kompakta standardinsatsen har 8 kontakter med krimpanslutning och lämpar sig till exempel för styrsystem.

Info

Kompakt och kraftfull standardinsats
För snabb bearbetning av svarvade kontakter
Tillverkad i Tyskland







Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Robust

Fördelar

Utrymmesoptimerat, högkvalitativt kontaktdon
Krimpkontakter med höga prestanda

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 8

Märkspänning (V):	IEC: 24 V (AC) / 60 V (DC) metallkåpa; 250 V hus i termoplast; UL: 250 V
Stötspänning:	2.5 kV
Märkström:	IEC: 10 A UL: 10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	8
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm^2
Material:	PBT Polyester
Antal matningar:	100
Certifikat:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 8

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
11252500	H-D 8 SCM	hane	1 - 8	10
11253500	H-D 8 BCM	hona	1 - 8	10

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16