

EPIC® H-DD 72


H-DD-serien med svarvade kontaktelement - Maximalt antal kontakter på minimal yta.

Kontaktdonsinsatsen med svarvade kontakter kan användas exempelvis inom maskintillverkningsteknik samt i ljus- och ljudsystem.

Info

Större antal kontakter på liten yta

Även tillgänglig som EPIC® H-DD 144



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav

Fördelar

H-DD-serien, med svarvade kontaktelement, är utvecklad för maximalt antal kontakter på minimal yta vilket möjliggör användande av mindre kåpor.

Användningsområden

Maskinteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

2.5 kV

Senaste uppdatering (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 72

Märkström:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Miljöklass:	2
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	72 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ²
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-DD 72

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Benämning	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-DD 72 krimpanslutning					
11285200	H-DD 72 SCM	hane	bearbetad	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	hona	bearbetad	1 - 72	5