



EPIC® H-EE 46

H-EE insatser med hög kontakttäthet, baserad på den beprövade H-BE serien.

Kontaktinsatsen med många kontakter avsedd för utgångar med medelstora ström/spänningar. Lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt vid maskintillverkningsteknik.

Info

Insatser med många poler för medelhög effekt
Även tillgänglig som EPIC® H-EE 92



Maskin- och anläggningkonstruktion



Temperaturbeständig

Fördelar

H-EE serien för svarvade kontaktelement. För optimalt antal kontakter på liten yta.
Används i H-B kåpor

Användningsområden

Maskinteknik
Anläggningsteknik
Kringutrustnings- och apparatkonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktidon

Märkspänning (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

6 kV

Senaste uppdatering (09.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 46

| | |
|--------------------------|---|
| Märkström: | IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A |
| Miljöklass: | 3 |
| Kontaktmotstånd: | < 2 mOhm |
| Poltal: | Hård silver/guldpläterad kopparlegering |
| Antal poler: | 46 + PE |
| Anslutningsmetoder: | Krimpanslutning: 0,5 - 4,0 mm ² |
| Antal matningar: | 100 |
| Standarder/Godkännanden: | UL-testad: UL File Number: E75770 |
| Temperaturområde: | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-EE 46

| Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Benämning | Antal driftsatta kontakter | Förpackningsenhet |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| H-EE 46 krimpanslutning | | | | | |
| 10186400 | H-EE 46 SC | hane | bearbetad | 1 - 46 | 5 |
| 10187400 | H-EE 46 BC | hona | bearbetad | 1 - 46 | 5 |

Senaste uppdatering (09.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 46

