

EPIC® H-Q 12

Mångpoliga insatser för H-A 3 kåpor

EPIC® H-Q 12 Hylsa till H-A 3-hus

Info

12 kraftkontakter vid trångt utrymme
Utrymmesbesparande, crimpkontakt
Made in Europe



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Kompatibel med andra fabrikat.
Lämplig för ledararea på 0,14-4,0 mm².
Krimpkontakter med höga prestanda
Jordanslutning (PE) med skruvanslutning

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 12

	kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	IEC: 10 A UL: 14 A CSA: 10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	12 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ²
Material:	PA Polyamid
Antal matningar:	200
Standarder/Godkännanden:	CSA-testad: CSA File Number: 262771 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-Q 12

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
H-Q 12 Krimpanslutning				
44424049	H-Q 12 SC	hane	1 - 12	10
44424050	H-Q 12 BC	hona	1 - 12	10

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16