

EPIC® H-Q 5 PE-skruvanslutning

Kontaktbordsinsats med 5 kontakter och skyddsledare med skruvanslutning

Kompakt, 5-polig insats för rektangulärt kontaktbord, kraftig upp till 30 A, med skruvbar PE-kontakt.

Info

Kompakt och kraftfull standardinsats

Utrymmesbesparande, crimpkontakt

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande

Fördelar

Kraftfull upp till 30 A tack vare kompakt arrangemang av de 5 strömkontaktarna.

Krimpslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE-skruvanslutning

Skyddsledare (PE) kan anslutas på två sätt: varianten "PE-S" kan användas med en PE-skruvkontakt, varianten "PE-C" med en PE-krimpkontakt.

Kompatibel med andra fabrikat.

Lämplig för ledararea på 0,14-4,0 mm².

Användningsområden

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Lämplig för ledningsdragning i kopplingsskåp.

För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktidon.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	400 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	30 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Antal poler:	5 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14-4,0 mm ² Skruvanslutning PE: 0,25 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Polyamid
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-Q 5 PE-skruvanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
EPIC® H-Q 5 med skyddsledare skruvanslutning				
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	hane	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	hona	5	10

EPIC® H-Q 5 PE-skruvanslutning

