

## EPIC® H-Q 5 PE-krimpanslutning

Kontaktbryningsinsats med 5 kontakter och skyddsledare med krimpanslutning

Krimpansats för säker krimpning av EPIC®-kontakter för säker strömöverföring och lång livslängd

### Info

Kompakt och kraftfull standardinsats

Utrymmesbesparande, crimpkontakt

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande

### Fördelar

Kraftfull upp till 30 A tack vare kompakt arrangemang av de 5 strömkontaktarna.

Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.

Senaste uppdatering (30.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 5 PE-krimpanslutning

Special PE-krimpkontakt möjliggör automatiserad konfektionering av ett helt vibrationssäkert kontaktdon.  
Kompatibel med andra fabrikat.  
Lämplig för ledararea på 0,14-4,0 mm<sup>2</sup>.

### Användningsområden

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.  
Lämplig för ledningsdragning i kopplingskåp.  
För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	400 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	30 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Antal poler:	5 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14-4,0 mm <sup>2</sup> Krimpanslutning PE: 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4,0 mm <sup>2</sup>
Material:	Polyamid
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +120°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EPIC® H-Q 5 PE-Krimpanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
EPIC® H-Q 5 med skyddsledare krimpanslutning				
10431610	EPIC H-Q 5 SCM PE-C	hane	5	10
10432610	EPIC H-Q 5 BCM PE-C	hona	5	10

Senaste uppdatering (30.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-Q 5 PE-krimpanslutning

