

## EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt

Skyddskontakt för EPIC® H-Q 5 och H-Q 7-serien

Krimpbar och därmed vibrationssäker PE-skyddsledarkontakt för rektangulära EPIC® H-Q 5 EPIC® H-Q 7-insatser.

### Info

Krimpbar skyddsledarkontakt för EPIC® H-Q 5-insatser EPIC® och H-Q 7.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



Optimal dragavlastning



Robust

### Användningsområden

För användning med insatserna för rektangulära kontaktdon EPIC® H-Q 5 och EPIC® H-Q 7.

### Produktegenskaper

Senaste uppdatering (19.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt

Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.

Missfärgsskyddad silverplätning för hög elektrisk- och värmeledningsförmåga.

Lämplig för ledarareor upp till 4,0 mm<sup>2</sup>.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796 ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4,0 mm <sup>2</sup>
Material:	Mässing försilvrad CuZn/Ag
Antal matningar:	500

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt**

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Area (min) mm <sup>2</sup>	Area (max) mm <sup>2</sup>	Skalningslängd (mm)	Förpackningsenhet
EPIC® H-Q 5 PE skyddsledare krimpkontakt stift						
10431605	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	hane	0,75	1	7,4	10
10431615	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm <sup>2</sup>	hane	1,5	1,5	7,4	10
10431625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm <sup>2</sup>	hane	2,5	2,5	7,4	10
10431640	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm <sup>2</sup>	hane	4	4	7,4	10
EPIC® H-Q 5 PE skyddsledare krimpkontakt hylsa						
10432605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	hona	0,75	1	7,4	10
10432615	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm <sup>2</sup>	hona	1,5	1,5	7,4	10
10432625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm <sup>2</sup>	hona	2,5	2,5	7,4	10
10432640	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm <sup>2</sup>	hona	4	4	7,4	10

Senaste uppdatering (19.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt

