

EPIC® H-Q 7 PE-krimpanslutning

Kontaktbordsinsats med 7 kontakter och skyddsledare med krimpanslutning

Kompakt, 7-polig insats för rektangulärt kontaktbordsdon, kraftig upp till 10 A, för krimpbar PE-kontakt.

Info

Kompakt och kraftfull standardinsats

Utrymmesbesparande, crimpkontakt

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande

Fördelar

Kompakt kontaktanordning möjliggör 7 kontakter + 1 PE-kontakt på litet monteringsutrymme.

Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.

Senaste uppdatering (21.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-krimpanslutning

Special PE-krimpkontakt möjliggör automatiserad konfektionering av ett helt vibrationssäkert kontaktdon.
Kompatibel med andra fabrikat.
Lämplig för ledararea på 0,14-2,50 mm².

Användningsområden

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
Lämplig för ledningsdragning i kopplingskåp.
För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Märkspänning (V):	400 V
Stötspänning:	6 kV
Märkström:	10 A
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Antal poler:	7 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ² Krimpanslutning PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Polyamid
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-Q 7 PE-Krimpanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Förpackningsenhet
EPIC® H-Q 7 med skyddsledare krimpanslutning				
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	hane	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	hona	7	10

Senaste uppdatering (21.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-krimpanslutning

