


## EPIC® H-D 1,6 stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Bandade kontakter på rulle, vänster- alternativt högerlindade. Finns för olika ledardimensioner

### Info

Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter för automatiserad produktion med krimpmaskiner  
2 krimpområden för ledar- och isoleringskrimpning



### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**EPIC® H-D 1,6 stansade kontakter på rulle**

Art nr	Produktbeskrivning	Kontakt typ	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Plätering	Skalningslängd (mm)	Övrigt	Antal / förp.
Pottal							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	hane	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	hona	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	hane	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	hona	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	hane	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	hona	0.14 - 0.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	hane	0.14 - 0.5	Au	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	hona	0.14 - 0.5	Au	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	hane	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	hona	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	hane	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	hona	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	hane	0.5 - 1.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	hona	0.5 - 1.5	Ag	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 H	hane	0.5 - 1.5	Au	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11235200	H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 V	hona	0.5 - 1.5	Au	2,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	hane	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 100 kontakter	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	hona	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 100 kontakter	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	hane	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	hona	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 2000 kontakter	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-D 1,6 stansade kontakter på rulle

