

EPIC® H-D 1.6 stansade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Med stansade H-D 1.6-kontakter är hanteringen med demonteringsverktyg, krimptång och lokator enkel.

Info

Kan väljas med guld- eller silverpläterade kontakter

Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-D 1.6 stansade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Plätering	Skalningslängd (mm)	Antal / förp.
Poltal						
11241100	H-D 1,6 stansade	hane	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1,6 stansade	hona	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1,6 stansade	hane	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1,6 stansade	hona	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1,6 stansade	hane	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1,6 stansade	hona	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1,6 stansade	hane	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1,6 stansade	hona	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1,6 stansade	hane	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1,6 stansade	hona	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16