

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De vridna EPIC H-D-kontakterna är lämpliga för industriella data och signalöverföring. Silver- eller guldbeläggning garanterar tillförlitlig kontakt.

Info

Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
Som tillval silver- eller guldbeläggning



Produktegenskaper

Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
Som tillval silver- eller guldbeläggning
Anslutningstvårsnitt från 0,14 mm² till 2,5 mm² finns tillgängligt för kombinerad data- och energiöverföring
Med passande verktyg skapas bra kontakter snabbt och enkelt

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Cross-section identification	Plätering	Skalningslängd (mm)	Förpackningsenhet
Poltal							
13162000	H-D 1,6 svarvade	hane	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13163000	H-D 1,6 svarvade	hona	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13162100	H-D 1,6 svarvade	hane	0.5	2	Ag	8	100
13163100	H-D 1,6 svarvade	hona	0.5	2	Ag	8	100
13162200	H-D 1,6 svarvade	hane	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13163200	H-D 1,6 svarvade	hona	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13162300	H-D 1,6 svarvade	hane	1.5	4	Ag	8	100
13163300	H-D 1,6 svarvade	hona	1.5	4	Ag	8	100
13162400	H-D 1,6 svarvade	hane	2.5	5	Ag	5.8	100
13163400	H-D 1,6 svarvade	hona	2.5	5	Ag	5.8	100
13162500	H-D 1,6 svarvade	hane	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13163500	H-D 1,6 svarvade	hona	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13162600	H-D 1,6 svarvade	hane	0.5	2	Au	8	100
13163600	H-D 1,6 svarvade	hona	0.5	2	Au	8	100
13162700	H-D 1,6 svarvade	hane	0.75 - 1	3	Au	8	100
13163700	H-D 1,6 svarvade	hona	0.75 - 1	3	Au	8	100
13162800	H-D 1,6 svarvade	hane	1.5	4	Au	8	100
13163800	H-D 1,6 svarvade	hona	1.5	4	Au	8	100
13162900	H-D 1,6 svarvade	hane	2.5	5	Au	5.8	100
13163900	H-D 1,6 svarvade	hona	2.5	5	Au	5.8	100

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

