

EPIC® MC 2,5 stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De stansade kontakterna, som är lindade med 100 eller 200 stycken, är lämpliga för ledartvårsnitt på 0,5 till 1,5 mm² och 1,5 till 2,5 mm².

Info

försilvrade och passiviserade kontakter

För snabb kontakttering med krimpång för kontaktelement på rulle

Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp



Produktegenskaper

Stansad försilvrade krimpkontakt på rulle

Använd handpressningsverktyg 11147005 för diametrar från 0,5 till 1,5 mm²

Använd handpressningsverktyg 11147006 för diametrar från 1,5 till 2,5 mm²

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC 2,5 stansade kontakter på rulle

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Plätering	Skalningslängd (mm)	Övrigt	Förpackningsenhet
Poltal							
11208000	EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	hane	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11209000	EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	hona	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 200 kontakter	1
11208500	EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	hane	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 100 kontakter	1
11209500	EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	hona	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 rulle (PU) = 100 kontakter	1