

## EPIC® MC 2,5 stansade kontakter


För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De stansade kontakterna för ledardimension 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> finns som hyls- och stiftkontakter.

### Info

försilvrade och passiviserade kontakter

2 krimpområden för ledar- och isoleringskrimpning



### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**EPIC® MC 2,5 stansade kontakter**

Art nr	Produktbeskrivning	Kontakt typ	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Plätering	Skalningslängd (mm)	Antal / förp.
Poltal						
11201000	MC 2,5 stansade	hane	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	100
11205000	MC 2,5 stansade	hona	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	100
11202000	MC 2,5 stansade	hane	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	100
11206000	MC 2,5 stansade	hona	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	100

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16