

EPIC® MC 2,5 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De svarvade kontakterna för ledardimensioner 0,5-4 mm² finns i hyls- och stiftkontakter.

Info

försilvrade och passiviserade kontakter



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC 2,5 svarvade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Ledararea (mm²)	Cross-section identification	Plätering	Skalningslängd (mm)	Antal / förp.
Poltal							
1121300C	MC 2,5 svarvade	hane	0.5	-	Ag	7.8	100
1121800C	MC 2,5 svarvade	hona	0.5	-	Ag	7.8	100
1121310C	MC 2,5 svarvade	hane	1	1	Ag	7.8	100
1121810C	MC 2,5 svarvade	hona	1	1	Ag	7.8	100
1121320C	MC 2,5 svarvade	hane	1.5	2	Ag	7.8	100
1121820C	MC 2,5 svarvade	hona	1.5	2	Ag	7.8	100
1121330C	MC 2,5 svarvade	hane	2.5	3	Ag	7.8	100
1121830C	MC 2,5 svarvade	hona	2.5	3	Ag	7.8	100
1121340C	MC 2,5 svarvade	hane	4	-	Ag	7.8	100
1121840C	MC 2,5 svarvade	hona	4	-	Ag	7.8	100