

EPIC® MC Koax-kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

Koaxialkabelns interna ledare och externa krage är förbundna med kontakten genom lödning.

Info

Går att välja mellan kontakter på 50 och 75 ohm

Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite



Produktegenskaper

Lödanslutning: innerledaren och yttre hylsan på KOAX- kabeln ansluts via lödning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC Koax-kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Plätering	För kabeltyp	Förpackningsenhet
Lödanslutning					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	hane	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	hona	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	hane	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	hona	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	hane	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	hona	Au	RG 187 AU	10
Löd- / krimpanslutning					
11214200	MC SLEM COAX HANE	hane	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COAX HONA	hona	Au	RG 58	1

Senaste uppdatering (23.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® MC Koax-kontakter

