

EPIC® MH 4.0 mm kontakter

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

Vridna EPIC® MH 4.0-kontakter är lämpliga för säker överföring av större strömmar. Silverskiktet säkerställer låga övergångsmotstånd och därigenom lite förlust och lite värmeutveckling.

Info

Högkvalitativ kontakt med 4 mm diameter för säker överföring av större strömmar



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Robust

Fördelar

Högkvalitativ kontakt med 4 mm diameter för säker överföring av större strömmar

För tvärsnitt på 1,5 mm² till 10 mm²

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Med passande verktyg skapas bra kontakter snabbt och enkelt

Användningsområden

Maskinteknik

Robotindustri

Anläggningsteknik

Förnyelsebar energi

Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 4.0 mm kontakter

Klassificering ETIM 6:

Kontaktmotstånd:

Anslutningsmetoder:

Skalningslängd (mm):

Antal matningar:

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

< 5 mOhm

Krimpanslutning: 1,5-10 mm²

10

500

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MH 4.0 mm kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Antal / förp.
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	hane	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	hona	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	hane	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	hona	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	hane	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	hona	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	hane	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	hona	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	hane	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	hona	10	100