

EPIC® MH 8.0 mm kontakter

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

Info

Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Flamhämmande



Volt

Fördelar

Crimp connection for permanent vibration proof contacting
EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard

Användningsområden

Maskinteknik
Robotkonstruktion
Anläggningsteknik
Förnyelsebar energi
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 8.0 mm kontakter

Klassificering ETIM 6:

Kontaktmotstånd:

Anslutningsmetoder:

Skalningslängd (mm):

Antal matningar:

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

< 5 mOhm

Krimpanslutning: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

18

500

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MH 8.0 mm kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Ledararea (mm ²)	Antal / förp.
EPIC® MH D=8.0 kontakt				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	hane	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	hona	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	hane	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	hona	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	hane	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	hona	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	hane	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	hona	35	10