

MC 10.0 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De svarvade 10.0mm krimpkontakterna, som är lämpliga för stora ledarareor och höga strömstyrkor, har ett invändigt motstånd som är lägre än 1 mohm.

Info

Krimpkontakter för max area och ström
försilvrade och passiviserade kontakter



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd:

< 1 mOhm

Material:

Silverpläterad kopparlegering

Antal matningar:

500

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MC 10.0 svarvade kontakter

Art nr	Produktbeskrivning	Insatser	Version	Area (mm ²)	Plätering	Antal / förp.
Poltal						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hane	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hona	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hane	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hona	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hane	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Krimpkontakter för HHC1-moduler	hona	95	Ag	10

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

MC 10.0 svarvade kontakter

