

## MC 6.0 svarvade kontakter

För standard- och modulsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De modulära, svarvade 6.0-kontakterna måste användas tillsammans med det pneumatiska krimpverktyget, Klauke modell EK 60/22-L.

### Info

försilvrade och passiviserade kontakter



### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd:

< 1 mOhm

Material:

Silverpläterad kopparlegering

Antal matningar:

500

### Observera

\* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**MC 6.0 svarvade kontakter**

Art nr	Artikelbeskrivning	Insatser	Version	Area (mm <sup>2</sup> )	Cross-section identification	Plätering	Förpackningsenhet
Poltal							
44424019	MC SCEM AG 16 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hane	16	1	Ag	20
44424022	MC BCEM AG 16 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hona	16	1	Ag	20
44424020	MC SCEM AG 25 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hane	25	2	Ag	20
44424023	MC BCEM AG 25 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hona	25	2	Ag	20
44424021	MC SCEM AG 35 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hane	35	3	Ag	20
44424024	MC BCEM AG 35 D=6.0	Krimpkontakter för HHC2-moduler	hona	35	3	Ag	20

Senaste uppdatering (31.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## MC 6.0 svarvade kontakter

