

EPIC® Verktyg för MC 2,5 stansade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktidon



Produktegenskaper

Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® Verktyg för MC 2,5 stansade kontakter

Art nr	E-nummer	Artikelbeskrivning	Insatser	Area (min) mm ²	Area (max) mm ²	Version	Övrigt	Förpackningsenhet
Verktyg								
11147000	1661756	EPIC® TOOL CRIMP HAND	-	-	-	-	-	1
11147001	-	Krimpsmaskin	Utan pressbackar, utan styrdon	-	-	Pneumatisk, 5 - 10 bar	-	1
11147180	-	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stansade 0,5-1,5 mm ²	-	0,5	1,5	-	-	1
11147190	-	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stansade 1,5-2,5 mm ²	-	1,5	2,5	-	-	1
11147300	-	Styrdon	-	-	-	-	För kontakter: H-D 1,6 svarvade, H-D 1,6 stansade	1

Senaste uppdatering (05.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Verktyg för MC 2,5 stansade kontakter



11147001