

EPIC® MC-modul: HC1+PE 100 V/82 A

Den blandade monteringen garanterar en hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodulen med skruvanslutning och förstärkt skyddsjord är lämplig för användning i tryckmaskiner och styrsystem.


Info

Insatsmodul för hög effekt, skruvanslutning och förstärkt skyddsjord (PE)


Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort



M



F



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon

Enkel skruvanslutning upp till 25 mm² och utan specialverktyg

Separerad jordledare för utökat skydd

Användningsområden

Anläggningsteknik

Kretskortsmaskiner

Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell)

Senaste uppdatering (31.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC-modul: HC1+PE 100 V/82 A

	stickkontakt)
Märkspänning (V):	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Märkström:	82 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Silverpläterad kopparlegering
Antal poler:	1 + PE
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 10 - 25 mm ²
Skalningslängd (mm):	15
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. A870 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® MC-modul: HC1+PE 100 V/82 A

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Antal / förp.
Modul: Starkström 1 + PE					
10344600	MCS-HC 1+PE	hane	1 + PE	2	5
10345600	MCB-HC 1+PE	hona	1 + PE	2	5