

EPIC® MC modulinsats: 10-polig, stansade kontakter

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Den 10-poliga modulen med stansade kontakter säkerställer kontaktdonets höga flexibilitet tack vare många funktioner. Den kan användas exempelvis vid maskin- och anläggningstillverkning.

Info

Avsedd för bearbetning av bandkontakter
för automatiserad produktion med krimpmaskiner



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

Anläggningsteknik
Kretskortsmaskiner
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC modulinsats: 10-polig, stansade kontakter

Märkspänning (V):	250 V
Märkström:	max 10 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	10
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ²
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC modulinsats: 10-polig, stansade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Antal / förp.
Modulinsats: 10-polig					
10383400	MCS 10 CG	hane	10	1	10
10383500	MCB 10 CG	hona	10	1	10