

EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

PROFIBUS DP-modulen, som är lämplig för avbrottsfri bussdrift, har en skruvanslutning som säkerställer en enkel installation.

Info

Profibus DP-modul för avbrottsfri fältbusskommunikation

Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Vibrationssäker anslutning för störningsfri busskommunikation

Överföringshastighet upp till 12 Mbit/s

Skruvanslutning för enkel kontaktering

Skärmd via dragavlastningen

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

30 V

Märkström:

1 A

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

Miljöklass:	3
Påtal:	Gulpläterad kopparlegering
Antal poler:	2 / 4 + skärm
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: för PROFIBUS-kabel
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-20 °C ... +85 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Förpackningsenhet
Modulinsats: Proifibus DP					
10390400	MCS 2 SS	hane	2 + skärm	1	5
10390500	MCS 2 BS	hona	2 + skärm	1	5