

## EPIC® MH 1 250A

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH 1 250A

### Info

Högströmsmodul upp till 250 A med beröringsskydd för maximal säkerhet  
Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Brett kabelomfång



Tillförlitlighet



Volt

### Fördelar

Högströmsmodul 1-polig för stor energiöverföring

Beröringsskydd för maximal säkerhet för användaren (skyddad)

Krimpanslutning upp till 95 mm<sup>2</sup> för maximal kontakteringssäkerhet med ledningen

Skyddsledarmodul (PE) för säker PE-förbindelse och förbindelse med ramen och huset

Railway applications

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MH 1 250A

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

### Användningsområden

Maskinteknik  
Förnyelsebar energi  
Testutrustningens konstruktion  
Anläggningsteknik  
Järnvägs- / fordonskonstruktion

### Tekniska data

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002312                                 |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002312                                 |
| Märkspänning (V):      | 1000 V AC/DC                                                |
| Stötspänning:          | 8 kV                                                        |
| Märkström:             | 250                                                         |
| Miljöklass:            | 3                                                           |
| Brännbarhet:           | UL94 V-0                                                    |
| Antal poler:           | 1                                                           |
| Anslutningsmetoder:    | Krimpanslutning: 25 mm <sup>2</sup> till 95 mm <sup>2</sup> |
| Material:              | PA Polyamid                                                 |
| Antal matningar:       | 500                                                         |
| Temperaturområde:      | -40 °C till +120 °C                                         |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



## EPIC® MH 1 250A

| Art nr   | Artikelbeskrivning            | Kontakttyp | Slots | Antal / förp. |
|----------|-------------------------------|------------|-------|---------------|
| 44423342 | EPIC® MHS 1 CM 250A           | hane       | 2     | 10            |
| 44423328 | EPIC® MHS 1 CM 250A protected | hane       | 2     | 10            |
| 44423329 | EPIC® MHB 1 CM 250A protected | hona       | 2     | 10            |