

EPIC® MH 2 40A

Hög flexibilitet tack vare valfri kombination av moduler i en stickkontakt

2-polig insats för rektangulärt kontaktdon för modulära system EPIC® MH, kraftfull upp till 40 A, även för järnvägsapplikationer

Info

Strömmodul 2-polig för kompakt energiöverföring

Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandard



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Flamhämmande

Fördelar

Modul med 2 strömkontakter för nätaggregat upp till 40 A och spänningar upp till 1000 V.

Kompatibel med marknadsstandard

Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.

Olika krimpkontakter för olika ledarareor finns tillgängliga.

Kläms in utan ansträngning med ett klickljud i den fasta EPIC® MH multiramen. Avsevärt enklare montering jämfört med fäll- och skjutramar.

Användningsområden

För tillverkning av en modulär stickkontaktinsats.

För användning med många EPIC®-kåpor för rektangulära kontaktdon.

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

Kan användas i rälfordon (test av brandbeteende enligt DIN EN 45545-2:2016-02, kravet R22 och R23, risknivåer HL1, HL2 och HL3).

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	1000 V AC/DC
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	40
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Kontaktmotstånd:	< 5 mOhm
Antal poler:	2
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 1,5-10 mm ²
Material:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	UL: förbereds
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MH 2 40A

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots
44423364	EPIC® MHS 2 40A CM	hane	2	1
44423365	EPIC® MHB 2 40A CM	hona	2	1

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

