

EPIC® MH Gigabit Modul

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH Gigabit Modul

Info

Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
Gigabitmodul för Ethernet överföringshastighet upp till 10 GBit/s, Cat 7



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft

Fördelar

Gigabitmodul, runtomskärmad, 4 ledarpar, i kombination med kategori 7 Cu-kablar uppnås en överföringshastighet på maximalt 10 Gbit/s (enligt IEEE 802.3an)

EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

Industrimaskiner och fabriksteknik

Industri 4.0-applikationer

Robotindustri

Förnyelsebar energi

Järnvägs- / fordonskonstruktion

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Märkspänning (V):	50
Stötspänning:	0,8 kV
Märkström:	5
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Antal poler:	8
Material:	PA Polyamid Zinkgjutgods
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MH Gigabit Modul

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Klämområde (mm)	Slots	Antal / förp.
EPIC® MH Gigabit Kit					
44423291	EPIC® MHS Gigabit-sats liten, AWG 24-28, kabelldiameter 5-7 mm	hane	5.0 - 7.0	1	1
44423292	EPIC® MHB Gigabit-sats liten, AWG 24-28, kabelldiameter 5-7 mm	hona	5.0 - 7.0	1	1
44423326	EPIC® MHS Gigabit-sats medium, AWG 22-26, kabelldiameter 7-10 mm	hane	7.0 - 10.0	1	1
44423327	EPIC® MHB Gigabit-sats medium, AWG 22-26, kabelldiameter 7-10 mm	hona	7.0 - 10.0	1	1
EPIC® MH gigabit skärnkåpa					
44423276	EPIC® MHS Gigabit	hane	-	1	10
44423277	EPIC® MHB Gigabit	hona	-	1	10
EPIC® MH gigabit insats					
44423278	EPIC® MHS Gigabit PIN	hane	-	-	10
44423279	EPIC® MHS Gigabit PIN + GND	hane	-	-	10
44423280	EPIC® MHB Gigabit PIN	hona	-	-	10
44423281	EPIC® MHB Gigabit PIN + GND	hona	-	-	10
EPIC® MH gigabit dragavlastning					
44423282	EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm	-	5.0 - 7.0	-	10
44423283	EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm	-	7.0 - 10.0	-	10
44423284	EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm	-	10.0 - 12.0	-	10

EPIC® MH Gigabit Modul

