


EPIC® H-A 16 SGR-LB

Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och sidokabelingång.

Info

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Liten och kompakt, för applikationer med stort antal kontakter

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik
Laboratorium

Produktegenskaper

Panelmonterad chassikåpa
Längsbygel
1 kabelingång

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 SGR-LB

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: aluminiumlegering, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® H-A 16 SGR-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och längsbygel				
10567100	H-A 16 SGR-LB 16	-	16	5
10567000	H-A 16 SGR-LB 21	-	21	5
19567100	H-A 16 SGR-LB M20	20	-	5
19567000	H-A 16 SGR-LB M25	25	-	5