

EPIC® H-A 3 AG

Innovativ metall- och plastkåpa

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide panel-mount base is also halogen-free, UV-resistant and securely sealed to the device or machine thanks to the NBR material.

Info

The panel-mount base of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, with a marking arrow and an integrated seal. The single lever is no longer made of metal, but plastic.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.

Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.

With open base for cable entry into the housing or control cabinet.

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

The locking takes place using a plastic single lever.

Användningsområden

För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.

For connecting devices and machines to the power supply.

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

Chassikåpa
1 bygel
Flatpackning inkluderad

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon |
| Material: | Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR Kåpa: grå alternativt svart termoplast Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR |
| Skyddsklass: | IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad) |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 |
| Temperaturområde: | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3 AG

| Art nr | Artikelbeskrivning | M | Material | Färg | Antal / förp. |
|----------------------|--------------------|----|---------------------|-------|---------------|
| H-A chassikåpa (rak) | | | | | |
| 10422500 | H-A 3 MAG | AG | Gjutlegering i zink | grå | 10 |
| 10422200 | H-A 3 AG bk | AG | Termoplast | svart | 10 |
| 10422000 | H-A 3 AG gr | AG | Termoplast | grå | 10 |

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AG

