
EPIC® H-A 3 AGSV

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel och kabelingång.

Info
Lätt, kemiskt beständig plastkåpa
Kapslingsklass testad enligt UL50E



- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Mekanisk resistens
- Robust
- Vattentät

Fördelar
Kåpa i plast eller metall för säker inkoppling i små utrymmen

Användningsområden
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik
Laboratorium

Produktegenskaper
Panelmonterad chassikåpa
1 bygel
1 kabelingång
Versioner med eller utan förskruvning

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR Kåpa: grå alternativt svart termoplast Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® H-A 3 AGSV

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskruvning	Kabeldiameter	Antal / förp.
H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och längsbygel								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplast	grå	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Gjutlegering i zink	grå	ja	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplast	grå	ja	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplast	grå	ja	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Gjutlegering i zink	grå	ja	3 - 13.5	10

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV



Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16