

EPIC® H-A 3 MTG


Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel med rak kabelgång

Info

Liten, robust metallkåpa

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.

Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.

Spärrningen sker via enkel spak i rostfritt stål på motkåpan.

Med gängat hål för användning med en motsvarande kabelförskruvning.

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTG

Produktegenskaper

Kabelkåpa
Låsbultar för längsbygel
Rak kabelingång
Versioner med eller utan förskruvning
Metallkåpa

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3 MTG

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskruvning	Kabeldiameter	Antal / förp.
H-A kabelkåpa med rak kabelingång								
10512100	H-A 3 MTgv	-	11	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10
10426500	H-A 3 MTgv	-	11	Gjutlegering i zink	grå	ja	6.5 - 12	10
19512100	H-A 3 MTg M20	20	-	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20	-	Gjutlegering i zink	grå	ja	3 - 13.5	10

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16